

DAH 4980 125 Gala Ed
Vægemhætte
med matsort glaspanel som elegant highlight og SmartControl White



- Frit udsyn – med frontpanel i 898 mm bredde
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve

A++

EAN: 4002516804543 / Materiale nummer: 12559600 /
Gammelt materiale nummer: 28H4980MNER

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
125 Gala Edition	•
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
Design	
Farve	Obsidiansort mat
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
SmartControl White	•
Tænd-/sluk-knap	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	28,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	260 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	215
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	315
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	660
Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t)	875

DAH 4980 125 Gala Ed

Vægemhætte

med matsort glaspanel som elegant highlight og SmartControl White



EAN: 4002516804543 / Materiale nummer: 12559600 /
Gammelt materiale nummer: 28H4980MNER

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	36,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	47,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	175
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	275
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	430
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	625
Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	62,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830-1210
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	420
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	420
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	420
Emfangets dybde i mm	381
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	420
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	18,0
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22

DAH 4980 125 Gala Ed

Vægemhætte



med matsort glaspanel som elegant highlight og SmartControl White



EAN: 4002516804543 / Materiale nummer: 12559600 /
Gammelt materiale nummer: 28H4980MNER

Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed
Vægemhætte
med matsort glaspanel som elegant highlight og SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings