

DAC 2940 Stella  
Loftintegrerede emhætter  
i kompakt design i 880 mm bredde



- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening – inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart panel



EAN: 4002516804710 / Materiale nummer: 12564110 /  
Gammelt materiale nummer: 28C2940HNER

<b>Konstruktion</b>	
Loftintegreret emhætte	•
<b>Konstruktion og design</b>	
Farve	Mat hvid
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Kantsug	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
EasySwitch	•
Tænd-/sluk-knap	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,7
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	4
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	2 x 7,2 W
Lysstyrke i Lx	525 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Blæser</b>	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	235
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	400
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	510
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	685
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0

DAC 2940 Stella  
Loftintegrerede emhætter  
i kompakt design i 880 mm bredde




EAN: 4002516804710 / Materiale nummer: 12564110 /  
Gammelt materiale nummer: 28C2940HNER

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	45,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	53,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	165
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	325
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	525
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	425
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	59,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	65,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	44,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	196
Emfangets bredde i mm	880
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	196
Emfangets højde i mm	196
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	196
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	196
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	16,7
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,17
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri i siden	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø	•
Fjernbetjening	•
Tilbageslagsklap	•

DAC 2940 Stella  
Loftintegrerede emhætter  
i kompakt design i 880 mm bredde

DAC 2940 Stella  
Loftintegrerede emhætter  
i kompakt design i 880 mm bredde



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings