

DAC 2940 Stella
Loftintegrerede emhætter
i kompakt design i 880 mm bredde



- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening – inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel



EAN: 4002516804710 / Materiale nummer: 12564110 /
Gammelt materiale nummer: 28C2940HNER

| | |
|---|---------------|
| Konstruktion | |
| Loftintegreret emhætte | • |
| Kabinetfarve | Mat hvid |
| Opvarmningsformer | |
| Udluftning/recirkulation | Kan omstilles |
| Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter | DKF 35-P |
| Design | |
| Kantsug | • |
| Betjeningskomfort | |
| Miele@home | • |
| Automatikfunktionen Con@ctivity | • |
| Elektronisk styring | • |
| Effektrin (antal uden boostertrin) | 3 |
| EasySwitch | • |
| Tænd-/sluk-knap | • |
| Boostertrin | 1 |
| Programmebar frakobling af intensivtrin | • |
| Efterløbstid 5/15 min. | • |
| Driftstimetæller for fedtfilter | • |
| Indikator for fedtfilterets mætningsgrad | • |
| Indikator for kulfilterets mætningsgrad | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Årligt energiforbrug i kWh/år | 31,7 |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | A++ |
| ECO-Motor | • |
| PowerManagement-system | • |
| Klasse for fluiddynamisk effektivitet | A |
| Belysningseffektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse | C |
| Plejekomfort | |
| CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt | • |
| Filtersystem | |
| EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags) | 4 |
| Lys | |
| LED | • |
| Antal x Watt | 2 x 7,2 W |
| Lysstyrke i Lx | 525 lx |
| Farvetemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Blæser | |
| Dobbeltsidet sugende blæser | • |
| Jævnstrømsmotor (DC-motor) | • |
| Udluftning | |
| Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 235 |
| Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 400 |
| Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 510 |
| Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) | 685 |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 43,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 55,0 |

DAC 2940 Stella
Loftintegrerede emhætter
i kompakt design i 880 mm bredde



EAN: 4002516804710 / Materiale nummer: 12564110 /
Gammelt materiale nummer: 28C2940HNER

| | |
|--|------|
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 61,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 68,0 |
| Lydniveau på trin 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13 | 28,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa) | 45,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 53,0 |
| Recirkulation | |
| Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 165 |
| Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 325 |
| Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591 | 425 |
| Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591 | 525 |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 46,0 |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 59,0 |
| Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 65,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 70,0 |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsafbryder | • |
| Tekniske data | |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor min. i mm | 196 |
| Emfangets bredde i mm | 880 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor max. i mm | 196 |
| Emfangets højde i mm | 196 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm | 196 |
| Emfangets dybde i mm | 500 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm | 196 |
| Nettovægt i kg | 16,7 |
| Tilslutningslednings længde i m | 1,4 |
| Fejlstrømsrelæ | • |
| Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm | 450 |
| Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Spænding i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantal | 1 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,17 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisninger | |
| Tilslutning til udluftning til det fri i siden | • |
| Udluftningsstudsens diameter i mm | 150 |
| Medfølgende tilbehør | |
| Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø | • |

DAC 2940 Stella
Loftintegrerede emhætter
i kompakt design i 880 mm bredde



EAN: 4002516804710 / Materiale nummer: 12564110 /
Gammelt materiale nummer: 28C2940HNER


Fjernbetjening

Tilbageslagsklap

•

•

DAC 2940 Stella
Loftintegrerede emhætter
i kompakt design i 880 mm bredde



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings