

DAC 2940 Stella
Loftintegrerede emhætter
i kompakt design, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play
- Enestående betjeningskomfort
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart panel

A++

EAN: 4002516804635 / Materiale nummer: 12564120 /
Gammelt materiale nummer: 28C2940SNER

Konstruktion	
Loftintegreret emhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 35-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
EasySwitch	•
Tænd-/sluk-knap	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,7
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	4
Lys	
LED	•
Antal x Watt	2 x 7,2 W
Lysstyrke i Lx	525 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	235
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	400
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	510
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	685
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0

DAC 2940 Stella
Loftintegrerede emhætter
i kompakt design, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening




EAN: 4002516804635 / Materiale nummer: 12564120 /
Gammelt materiale nummer: 28C2940SNER

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	45,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	53,0
Recirkulation	
Effektrtrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	165
Effektrtrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	325
Effektrtrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	425
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	525
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	59,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	65,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	44,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	196
Emfangets bredde i mm	880
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	196
Emfangets højde i mm	196
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	196
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	196
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	16,7
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,17
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri i siden	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø	•
Fjernbetjening	•
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DAC 2940 Stella
Loftintegrerede emhætter
i kompakt design, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening

DAC 2940 Stella
Loftintegrede emhætter
i kompakt design, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings