

DAC 4240 Stella Ambient  
Loftintegrerede emhætter  
kompakt og stærk, 1165 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play
- Enestående betjeningskomfort
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart panel

**A++**

EAN: 4002516804673 / Materiale nummer: 12564130 /  
Gammelt materiale nummer: 28C4240HNER

<b>Konstruktion</b>	
Loftintegreret emhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Farve	Mat hvid
Kantsug	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
EasySwitch	•
Tænd-/sluk-knap	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitetsklasse	C
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	4
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lysstyrke i Lx	440 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Ambient-belysning	•
<b>Blæser</b>	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	235
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	400
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	510
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	685
Luftydelse boostertrin 2 (m <sup>3</sup> /t)	750
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0

DAC 4240 Stella Ambient  
Loftintegrerede emhætter  
kompakt og stærk, 1165 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



EAN: 4002516804673 / Materiale nummer: 12564130 /  
Gammelt materiale nummer: 28C4240HNER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	66,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	27,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa)	44,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13	51,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	165
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	320
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	420
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	520
Luftydelse boostertrin 2 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	550
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	58,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor min. i mm	196
Emfangets bredde i mm	1165
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor max. i mm	196
Emfangets højde i mm	196
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	196
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	196
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	21,4
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,19
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50


DAC 4240 Stella Ambient  
Loftintegrerede emhætter  
kompakt og stærk, 1165 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



EAN: 4002516804673 / Materiale nummer: 12564130 /  
Gammelt materiale nummer: 28C4240HNER

<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri i siden	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø	•
Fjernbetjening	•
Tilbageslagsklap	•
<b>Ekstratilbehør</b>	
Aktivt kulfilter	Nein

DAC 4240 Stella Ambient  
Loftintegrede emhætter  
kompakt og stærk, 1165 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



DAC2240, DAC4240 Installation drawings