

DAC 4940 Stella Ambient  
Loftintegrerede emhætter  
kompakt og stærk, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



- Nem installation ved recirkulation med Plug&Play
- Enestående betjeningskomfort
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart panel

**A++**

EAN: 4002516804901 / Materiale nummer: 12564160 /  
Gammelt materiale nummer: 28C4940HNER

<b>Konstruktion</b>	
Loftintegreret emhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Farve	Mat hvid
Kantsug	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
EasySwitch	•
Tænd-/sluk-knap	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	32,0
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitetsklasse	C
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	4
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lysstyrke i Lx	470 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Ambient-belysning	•
<b>Blæser</b>	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Udluftning</b>	
Effektrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	235
Effektrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	395
Effektrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	505
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	680
Luftydelse boostertrin 2 (m <sup>3</sup> /t)	755
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	42,0

DAC 4940 Stella Ambient  
Loftintegrerede emhætter  
kompakt og stærk, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



EAN: 4002516804901 / Materiale nummer: 12564160 /  
Gammelt materiale nummer: 28C4940HNER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	59,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	66,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	26,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	43,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	50,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
<b>Recirkulation</b>	
Effektrtrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	165
Effektrtrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	325
Effektrtrin 3 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	425
Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	525
Luftydelse boostertrin 2 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591	565
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	58,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor min. i mm	196
Emfangets bredde i mm	880
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og eksternt motor max. i mm	196
Emfangets højde i mm	196
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	196
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	196
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	17,7
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,19
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

DAC 4940 Stella Ambient  
Loftintegrerede emhætter  
kompakt og stærk, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



EAN: 4002516804901 / Materiale nummer: 12564160 /  
Gammelt materiale nummer: 28C4940HNER

#### Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri i siden

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

#### Medfølgende tilbehør

Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø

•

Fjernbetjening

•

Tilbageslagsklap


•

#### Ekstratilbehør

Aktivt kulfilter

Nein

DAC 4940 Stella Ambient  
Loftintegrede emhætter  
kompakt og stærk, 880 mm bred inklusive DARC 7 fjernbetjening



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings