

E 816
 Indsats
 til optimal anbringelse af tallerkner.



- Egnet til underkurv U 890
- Ved fyldning uden bestikurv E 165: 19 tallerkener op til Ø 33 cm
- Med bestikholder E 165: 16 tallerkener op til Ø 33 cm

EAN: 4002516855392 / Materiale nummer: 12611640 /
 Gammelt materiale nummer: 67581602D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Indsats til tallerkener	•
Produktegenskaber	
Materiale	Tråd, rilsanbelagt
Farve	Hvid
Kan sættes i underkurven	U 890
Kapacitet	
Tallerkener op til Ø 250 mm [antal]	19
Tallerkener op til Ø 330 mm [antal]	19
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	255
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	240

E 816

Indsats

til optimal anbringelse af tallerkner.



EAN: 4002516855392 / Materiale nummer: 12611640 /

Gammelt materiale nummer: 67581602D

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	510
Nettovægt i kg	0,65
Bruttovægt i kg	0,79