

KWT 6422 iG-1

Vinkøleskab til indbygning med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.



- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning



EAN: 4002516813385 / Materiale nummer: 12615910 / Gammelt materiale nummer: 36642228EU1

<b>Produktkategori</b>	
Vinskab	•
<b>Konstruktion</b>	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
<b>Design</b>	
Frontfarve	Pearlbeige
Lys vinzone	LED-belysning
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Tilkøb	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Hjælp til døråbning	Push2open
Silence-system	•
Antal hylder	2
Hyldemateriale	Bøg
Antal FlexiFrame riste	2
NoteBoard	Ja
3D-bundrist	•
Opbevaring uden vibrationer	•
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	TouchControl
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Antal temperaturzoner	2
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	G
Energiforbrug pr. år i kWh	143,00
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,39
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	874
Nichehøjde i mm maks.	890
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	906
Produkt dybde i mm	572
Vægt in kg	54,0
Klimaklasse	SN

KWT 6422 iG-1

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.




EAN: 4002516813385 / Materiale nummer: 12615910 /  
Gammelt materiale nummer: 36642228EU1

Vinzone i l	104
Nettokapacitet i alt i l	104
Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	33 flasker
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliamperere (mA)	1000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Active AirClean-filter	•


## KWT 6422 iG-1

Vinkøleskab til indbygning


med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw