


O 898

Lafette-overkurv

til anbringelse af indsatser 1/2



- Maksimal fyldningshøjde 240 mm
- Med integreret skyllearm, tilslutning på bagsiden
- Højdejusterbar i 3 positioner med 6 cm
- Kan anvendes i opvaskemaskiner med dampkondensatorer

EAN: 4002516854517 / Materiale nummer: 12616580 /
Gammelt materiale nummer: 67189802D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Maksimum fyldningshøjde i mm	240
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	206
Udvendigt mål, nettobredde i mm	528
Udvendigt mål, nettodybde i mm	527
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	550
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	215
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	3,05
Bruttovægt i kg	3,71