

H 7840 BPX

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst – kamera i ovnrum
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl



EAN: 4002516836032 / Materiale nummer: 12619400 /
Gammelt materiale nummer: 22784095NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Farve	Pearlbeige
ArtLine	•
Uden håndtag	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	trådløs
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•

H 7840 BPX

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516836032 / Materiale nummer: 12619400 /
Gammelt materiale nummer: 22784095NER

Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	49
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrums 1	3
Antal ribber ovnrums 2	3
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456

H 7840 BPX

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



EAN: 4002516836032 / Materiale nummer: 12619400 /

Gammelt materiale nummer: 22784095NER

Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	38,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,20
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBB 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stege rist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840 BPX

Grebsfri kompaktovn


i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings