

DGC 7865 HCX Pro

Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombi-tilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål



EAN: 4002516821281 / Materiale nummer: 12619780 /

Gammelt materiale nummer: 23786599NER

Konstruktion og design

Dampovn med ovnfunktion

•

Farve

Pearlbeige

Effektivitet og bæredygtighed

Energiforbrug i slukket tilstand i W

0,5

Energiforbrug i standbytilstand i W

1,0

Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W

2,0

Tid i min. til automatisk slukket tilstand

20

Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand

20

Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand

20

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?

Konstruktion og design

ArtLine

•

Uden håndtag

•

Fordele

Hurtigopvarmning

•

Forvarmning

•

Ekstern dampgenerering

•

Klimasensor

•

Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram

•

Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel

•

Mix & Match

•

Stegetermometer

trådløs

Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet

•

Varmholdning

•

CrispFunction

•

Opvarmningsformer

Varmluft Plus

•

Over-undervarme

•

Damptilberedning

•

Kombi-tilberedning

•

Kombiprogram med Varmluft Plus

•

Kombiprogram med Over-undervarme

•

Kombiprogram med Traditionel grill

•

Sous-vide

•


Intensiv bagning

•

DGC 7865 HCX Pro

Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516821281 / Materiale nummer: 12619780 /

Gammelt materiale nummer: 23786599NER

Grill med ventilation	•
Grill	•
Grill, lille	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kager, special	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Optøning	•
Gourmetstegning	•
Opvarmning	•
Opvarmning af tallerkener	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittring via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 4 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+

DGC 7865 HCX Pro

Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning

til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.


EAN: 4002516821281 / Materiale nummer: 12619780 /

Gammelt materiale nummer: 23786599NER

Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tørningsprogram til ovnrum	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
DirectWater plus	•
Afløbsfilter	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	67
Antal hylder	4
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	567
Vægt i kg	46,4
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,45
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1

DGC 7865 HCX Pro

Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




EAN: 4002516821281 / Materiale nummer: 12619780 /
Gammelt materiale nummer: 23786599NER


Vandtilførselsslangens længde i m	2,0
Vandafløbsslangens længde i m	3,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-udtræk med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål med huller	2
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2

DGC 7865 HCX Pro


Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings