

CVA 7440

Espressomaskine til indbygning
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk – OneTouch for Two
- Altid friskmalet – AromaticSystemFresh
- Komfortabel servering – til større mængder – Kandefunktion

EAN: 4002516823957 / Materiale nummer: 12637230 /
Gammelt materiale nummer: 29744050NER

Konstruktion og design	
Maskinfarve	Pearlbeige
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
Konstruktion og design	
Fuldautomatisk espressomaskine til indbygning til friske bønner	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Fordele	
AromaticSystemFresh	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Double shot	•
Programmerbare brugerprofiler	10
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrygning	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
PerformanceMode	•
EasyClick-mælkebeholder	•
ComfortDoor	•
Skjult dørhåndtag	•
BrilliantLight	•
Ekspert-mode	•
Individuelt sprogvalg	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	2

CVA 7440

Espressomaskine til indbygning
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.



EAN: 4002516823957 / Materiale nummer: 12637230 /
Gammelt materiale nummer: 29744050NER

Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	300
Kapacitet pr. bønnebeholder B i g	300
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	600
Aftagelig bønnebeholder	•
Vandbeholderens kapacitet i liter	2,7
Mælkebeholderens kapacitet i l	0,7
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	17
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	1,6
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Visning af klokkeslæt	•
Synkronisering af tid	•
Visning af dato	•
Programmerbar starttid	•
Programmerbar sluktid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle instillinger	•
Drikke	
Valgbar drikmængde i ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffè lungo enkelt	•
Caffè lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffè latte enkelt	•
Caffè latte dobbelt	•
Caffè americano enkelt	•
Caffè americano dobbelt	•
Long black enkelt	•
Long black dobbelt	•

CVA 7440

Espressomaskine til indbygning
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.

EAN: 4002516823957 / Materiale nummer: 12637230 /

Gammelt materiale nummer: 29744050NER

Varmt vand enkelt	•
Varmt vand dobbelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand dobbelt	•
Sort te enkelt	•
Sort te dobbelt	•
Urtete enkelt	•
Urtete dobbelt	•
Frugte enkelt	•
Frugte dobbelt	•
Grøn te enkelt	•
Grøn te dobbelt	•
Hvid te enkelt	•
Hvid te dobbelt	•
Japansk te enkelt	•
Japansk te dobbelt	•
Chai latte enkelt	•
Chai latte dobbelt	•
Kaffekande	•
Tekande	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,3
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	20
Plejekomfort	
Manuel afkalkning	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
Sikkerhed	
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm	560
Nichebredde i mm	568
Nichehøjde i mm	450
Nichehøjde i mm	452
Nichedybde i mm	500
Indstilleligt kaffeudløb i cm	16,5
Indstilleligt kaffeudløb i cm	4,0
Produktbredde i mm	595

CVA 7440

Espressomaskine til indbygning
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.




EAN: 4002516823957 / Materiale nummer: 12637230 /
Gammelt materiale nummer: 29744050NER


Produkthøjde i mm	455
Produktdybde i mm	475
Dybde i cm med åben dør	108,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Den elektriske lednings længde i m	2,0
Medfølgende tilbehør	
Mælkebeholder, glas	•
Afkalkningsmiddel	•
Rengøringsstabs	•
Rengøringsmiddel til mælkeslanger	•

CVA 7440


Espressomaskine til indbygning
med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)