

CVA 7845

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescale til højeste standard.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescale og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk – OneTouch for Two

EAN: 4002516823964 / Materiale nummer: 12637240 / Gammelt materiale nummer: 29784550NER

Konstruktion og design	
Fuldautomatisk espressomaskine til indbygning til friske bønner	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Farve	Pearlbeige
Fordele	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Double shot	•
Programmerbare brugerprofiler	10
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mælkemængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrygning	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
CupSensor	•
PerformanceMode	•
EasyClick-mælkebeholder	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skjult dørgreb	•
BrilliantLight	•
Bryggeenhedens lys	•
Ekspert-mode	•
Individuelt sprogvvalg	•
MyMiele	•
Show me how	•
Antal kaffesorter	3
Antal bønnebeholdere	3
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	150
Kapacitet pr. bønnebeholder B i g	300
Kapacitet pr. bønnebeholder C i g	150
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	600
Aftagelig bønnebeholder	•
Vandbeholderens kapacitet i liter	2,7
Mælkebeholderens kapacitet i l	0,7
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	17
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	1,6

CVA 7845

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.



EAN: 4002516823964 / Materiale nummer: 12637240 /

Gammelt materiale nummer: 29784550NER

Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Visning af klokkeslæt	•
Synkronisering af tid	•
Visning af dato	•
Programmerbar starttid	•
Programmerbar sluktid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle indstillinger	•
Drikke	
Valgbar drikmængde i ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•
Caffè americano enkelt	•
Caffè americano dobbelt	•
Long black enkelt	•
Long black dobbelt	•
Varmt vand enkelt	•
Varmt vand dobbelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand dobbelt	•
Sort te enkelt	•
Sort te dobbelt	•
Urtete enkelt	•
Urtete dobbelt	•
Frugtte enkelt	•
Frugtte dobbelt	•
Grøn te enkelt	•

CVA 7845

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescale til højeste standard.

EAN: 4002516823964 / Materiale nummer: 12637240 / Gammelt materiale nummer: 29784550NER

Grøn te dobbelt	•
Hvid te enkelt	•
Hvid te dobbelt	•
Japansk te enkelt	•
Japansk te dobbelt	•
Chai latte enkelt	•
Chai latte dobbelt	•
Kaffekande	•
Tekande	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	1,4
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	20
Plejekomfort	
AutoDescale-Funktion	•
Manuel afkalkning	•
AutoClean	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
Sikkerhed	
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm	560
Nichebredde i mm	568
Nichehøjde i mm	450
Nichehøjde i mm	452
Nichedybde i mm	550
Indstilleligt kaffeudløb i cm	16,5
Indstilleligt kaffeudløb i cm	4,0
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	455
Produkt dybde i mm	475
Dybde i cm med åben dør	108,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Vandtilførselsslængens længde i m	1,5
Den elektriske lednings længde i m	2,0
Medfølgende tilbehør	
Mælkebeholder, glas	•

CVA 7845

Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.



EAN: 4002516823964 / Materiale nummer: 12637240 /
Gammelt materiale nummer: 29784550NER

Afkalkningspatron

AutoCleaner

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage


•

•


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, english
(AU), english (CA),
english (GB), english
(US), español, français,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,

CVA 7845


Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)