

U 534

Kurv

med lave toprammer til optimal anbringelse af 16 glas op til en højde på 20 cm.



- Med 16 rum
- Rumstørrelse: 113 mm x 113 mm mm
- Inkl. forlængersæt bestående af ☐ kort og langt forlængerstykke ☐
- Højdejusterbar med forlængerstykker, topramme op til 20 cm
- Bredde 50, dybde 50 cm, bredde med Gastronorm-sider 53 cm

EAN: 4002516855064 / Materiale nummer: 12655970 /


Gammelt materiale nummer: 67653402D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 534

Kurv

med lave toprammer til optimal anbringelse af 16 glas op til en højde på 20 cm.



EAN: 4002516855064 / Materiale nummer: 12655970 /

Gammelt materiale nummer: 67653402D

PTD 704

Produktkategori	•
Kurv til glas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Blå, Gul
Antal rum	16
Ventilatorbredde i mm	113
Ventilatorlængde i mm	113
Kapacitet	
Glas 110-140 mm højde [antal]	16
Glas 175-200 mm højde [antal]	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	220
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	2,63
Bruttovægt i kg	3,67