

G 5410 SCU Active Plus  
Opvaskemaskine til underbygning  
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug – Comfort kurve



EAN: 4002516835981 / Materiale nummer: 12658490 /  
Gammelt materiale nummer: 21541036NER

<b>Konstruktion</b>	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	Brillanthvid
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Hvid
<b>Komfort</b>	
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,64
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	64
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,40
ECO-programmets varighed i minutter	199
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	44
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
<b>Tilvalg</b>	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	Comfort

G 5410 SCU Active Plus  
Opvaskemaskine til underbygning  
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516835981 / Materiale nummer: 12658490 /  
Gammelt materiale nummer: 21541036NER

Antal kuverter 14

#### Sikkerhed

Waterproof-system •

Børnesikring •

#### Tekniske data

Nichebredde i mm min. 600

Nichebredde i mm maks. 600

Nichehøjde i mm min. 805

Nichehøjde i mm maks. 870

Nichedybde i mm 570

Maskinbredde i mm 598

Maskinhøjde i mm 805

Maskindybde i mm 570

Maskindybde i cm ved åben dør 116,5

Nettovægt i kg 44,0

Samlet tilslutningsværdi i kW 2,00

Spænding i V 230

Sikring i A 10

Antal faser 1

Elektrisk frekvens standard 50

Vandtilførselsslængens længde i m 1,50

Vandafløbsslængens længde i m 1,50


Ledningslængde i m 1,70

#### Medfølgende tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk) •

Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker  
(60 tabs i hver) til specialpris •

G 5410 SCU Active Plus  
Opvaskemaskine til underbygning  
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)