

G 5410 SCU Active Plus
Opvaskemaskine til underbygning
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandstilslutning
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug – Comfort kurve



EAN: 4002516835998 / Materiale nummer: 12658500 /
Gammelt materiale nummer: 21541037NER

| | |
|---|----------------------------|
| Konstruktion | |
| Opvaskemaskine til underbygning | • |
| 60 cm bred opvaskemaskine | • |
| Design | |
| Betjeningspanelets farve | Rustfrit stål CleanSteel |
| Betjeningspanel | Lige panel |
| Betjeningsart | Programvælger |
| Display | 3-cifret 7-segment display |
| Displayfarve | Hvid |
| Komfort | |
| Angivelse af resttid | • |
| Startforvalg op til 24 timer | • |
| Funktionskontrol | Display |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | B |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra | 6,0 |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter | 8,4 |
| Energiforbrug på program ECO i kWh | 0,64 |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 64 |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,40 |
| ECO-programmets varighed i minutter | 199 |
| Lydniveaunklasse | B |
| Lydniveau i dB(A) | 44 |
| EcoPower-teknologi | • |
| Godkendt hygiejne | • |
| ThermoSpare® | • |
| Halv fyldning | • |
| Resultat | |
| Friskvandsopvaskemaskine | • |
| SensorDry | • |
| Turbo-termisk tørring med recirkulation | • |
| Aktiv kondensstørring | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Opvaskeprogrammer | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75°C | • |
| Automatic skåne | • |
| Tilvalg | |
| Ekspres | • |
| Opvask Plus | • |
| Ekstra tørt | • |
| Kurvedesign | |
| Bestikplacering | 3D MultiFlex-bakke |
| FlexCare-klaphylde | 1 |
| Kurvedesign | Comfort |

G 5410 SCU Active Plus

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516835998 / Materiale nummer: 12658500 /

Gammelt materiale nummer: 21541037NER

Antal kuverter 14

Sikkerhed

Waterproof-system

•

Børnesikring

•

Tekniske data

Nichebredde i mm min.

600

Nichebredde i mm maks.

600

Nichehøjde i mm min.

805

Nichehøjde i mm maks.

870

Nichedybde i mm

570

Maskinbredde i mm

598

Maskinhøjde i mm

805

Maskindybde i mm

570

Maskindybde i cm ved åben dør

116,5

Nettovægt i kg

45,0

Samlet tilslutningsværdi i kW

2,00

Spænding i V

230

Sikring i A

10

Antal faser

1

Elektrisk frekvens standard

50

Vandtilførselsslængens længde i m

1,50

Vandafløbsslængens længde i m

1,50

Ledningslængde i m

1,70

Medfølgende tilbehør


1 x pakke UltraTabs (20 stk)

•

Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris

•

G 5410 SCU Active Plus
Opvaskemaskine til underbygning
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)