

G 5435 SCU XXL Active Plus
Opvaskemaskine til underbygning XXL
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug – Comfort kurve



EAN: 4002516837268 / Materiale nummer: 12658620 /
Gammelt materiale nummer: 21543537NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Displayfarve	Hvid
Komfort	
Angivelse af resttid	•
Funktionskontrol	Display
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,64
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	64
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,40
ECO-programmets varighed i minutter	199
Lydniveaurogklasse	B
Lydniveau i dB(A)	43
EcoPower-teknologi	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
FlexCare-klaphylde	1
Antal kuverter	14
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910

G 5435 SCU XXL Active Plus

Opvaskemaskine til underbygning XXL

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.




EAN: 4002516837268 / Materiale nummer: 12658620 /

Gammelt materiale nummer: 21543537NER

Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	45,5
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Medfølgende tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris	•

G 5435 SCU XXL Active Plus
Opvaskemaskine til underbygning XXL
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm
(installation drawing)