

## G 5443 SCU Excellence

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Praktisk, gode resultater og perfekt til hverdagsbrug – ExtraComfort kurve
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning



EAN: 4002516837305 / Materiale nummer: 12658710 /  
Gammelt materiale nummer: 21544336NER

<b>Konstruktion</b>	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	Brillanthvid
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Hvid
<b>Komfort</b>	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,64
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	64
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,40
ECO-programmets varighed i minutter	199
Lydniveaurogklasse	B
Lydniveau i dB(A)	43
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
QuickPowerWash	•
<b>Tilvalg</b>	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	ExtraComfort P

## G 5443 SCU Excellence

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516837305 / Materiale nummer: 12658710 /  
Gammelt materiale nummer: 21544336NER

Antal kuverter

14

### Sikkerhed

Waterproof-system

•

Børnesikring

•

### Tekniske data

Nichebredde i mm min.

600

Nichebredde i mm maks.

600

Nichehøjde i mm min.

805

Nichehøjde i mm maks.

870

Nichedybde i mm

570

Maskinbredde i mm

598

Maskinhøjde i mm

805

Maskindybde i mm

570

Maskindybde i cm ved åben dør

116,5

Nettovægt i kg

44,0

Samlet tilslutningsgværdi i kW

2,00

Spænding i V

230

Sikring i A

10

Antal faser

1

Elektrisk frekvens standard

50

Vandtilførselsslængens længde i m

1,50

Vandafløbsslængens længde i m

1,50

Ledningslængde i m

1,70

### Medfølgende tilbehør


1 x pakke UltraTabs (20 stk)

•

Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker  
(60 tabs i hver) til specialpris

•

G 5443 SCU Excellence  
Opvaskemaskine til underbygning  
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)