


U 546

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 36 glas op til en højde på 23 cm.



- Med 36 rum
- Rumstørrelse: 73 mm x 73 mm mm
- Inkl. forlængersæt bestående af ☐ kort og langt forlængerstykke ☐
- Højdejusterbar med forlængerstykker, topramme op til 23 cm
- Bredde 50, dybde 50 cm, bredde med GN-flanker 53 cm

EAN: 4002516854852 / Materiale nummer: 12662580 /


Gammelt materiale nummer: 67654602D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 546

Kurv

med høje toprammer til optimal anbringelse af 36 glas op til en højde på 23 cm.



EAN: 4002516854852 / Materiale nummer: 12662580 /

Gammelt materiale nummer: 67654602D

PTD 704

Produktkategori

Kurv til glas

Produktegenskaber

Materiale Kunststof

Farve Blå, Grøn

Antal rum 36

Ventilatorbredde i mm 73

Ventilatorlængde i mm 73

Kapacitet

Glas 140-175 mm højde [antal] 36

Glas 200-230 mm højde [antal] 36

Mål og vægt

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 228

Udvendigt mål, bruttobredde i mm 558

Udvendigt mål, bruttodybde i mm 559

Nettovægt i kg 2,89

Bruttovægt i kg 3,96