

KFN 7844 C

Køle-/fryseskab, indbygning

med PerfectFreshro og NoFrost, en højde på 194 cm og masser af opbevaringsplads.



- 17 % mere kapacitet i køledelen – Indbygget XL
- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool



EAN: 4002516840619 / Materiale nummer: 12665240 /
Gammelt materiale nummer: 38784400EU1

Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	4
heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Tør bagvæggen	CleanSteel
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylde	3
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	162,06
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,44
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•

KFN 7844 C

Køle-/fryseskab, indbygning

med PerfectFreshro og NoFrost, en højde på 194 cm og masser af opbevaringsplads.



EAN: 4002516840619 / Materiale nummer: 12665240 /

Gammelt materiale nummer: 38784400EU1

Visning af netudfald i fryseskab

•


Tekniske data

Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1940
Nichehøjde i mm maks.	1950
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøjde i mm	1938
Produktdybde i mm	546
Vægt in kg	71,7
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	18
Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kølezonen i l	204
heraf PerfectFresh-zone i liter	71
4-stjernet fryseboks	70
Nettokapacitet i alt i l	273
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	6,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•


KFN 7844 C

Køle-/fryseskab, indbygning


med PerfectFreshro og NoFrost, en højde på 194 cm og masser af opbevaringsplads.



KFN7844C, built-in (footnote*) (drawings)



KFN7844C, installation (footnote*) (drawings)



KFN7844C, side view (drawings)