

TC 900

Tilbehørsafdækning

til 900 mm brede maskiner uden dampkondensator eller tørreaggregat.



- Inklusive låsbar servicedør
- Afdækning op til loftet monteres på opstillingsstedet

EAN: 4002516854524 / Materiale nummer: 12680680 /

Gammelt materiale nummer: 69252006D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Produktkategori	
Afdækning	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	840
Udvendigt mål, nettobredde i mm	845
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1045
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	990
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	860
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovægt i kg	48,90
Bruttovægt i kg	63,90