

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516862024 / Materiale nummer: 12706870 /
Gammelt materiale nummer: 11WG8801NDS

Konstruktion	
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Skånsom tøjvask	
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	20%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	40
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	50
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	B
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	229
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Opfriskning (damp)	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnnet dør i mm	1077

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -20%**
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®***
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter****

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Udelukkende til brug sammen med Miele UltraPhase-vaskemiddel.

**** Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.



WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516862024 / Materiale nummer: 12706870 /

Gammelt materiale nummer: 11WG8801NDS

Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm