

WEG895 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516861676 / Materiale nummer: 12706890 /

Gammelt materiale nummer: 11EG8951NDS

| | |
|--|--------------------------------|
| Konstruktion | |
| Side-by-side | • |
| Kan skubbes ind under | • |
| Dørhængsling | højre |
| Centrifugering | |
| Maks. centrifugeringshastighed | 1400 |
| Design | |
| Kabinetfarve | Lotushvid |
| Betjeningspanelets farve | Lotushvid |
| Farve på drejeknap | Lotushvid / ring, krom |
| Display | DirectSensor hvid, 7 segmenter |
| Skånsom tøjvask | |
| Kapacitet i kg | 9,0 |
| Betjeningskomfort | |
| Netværkstilslutning med Miele@home | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | A |
| Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A | 20% |
| Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh | 40 |
| Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter | 50 |
| Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G) | B |
| Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D) | A |
| Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW | 72 |
| Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet | 229 |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W | 0,40 |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W | 0,80 |
| Vaskeprogrammer | |
| QuickPowerWash | • |
| Bomuld | • |
| Bomuld med forvask | • |
| Strygelet | • |
| Finvask | • |
| Skjorter | • |
| Uld (håndvask) | • |
| Express 20 | • |
| Opfriskning (damp) | • |
| Pumpe/centrifugering | • |
| ECO 40-60 | • |
| Sikkerhed | |
| Vandbeskyttelsessystem | Watercontrol-System |
| Tekniske data | |
| Mål i mm (bredde) | 596 |
| Mål i mm (højde) | 850 |
| Mål i mm (dybde) | 636 |
| Dybde ved åbnet dør i mm | 1054 |

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -20 %**
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®***
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter****

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Udelukkende til brug sammen med Miele UltraPhase-vaskemiddel.

**** Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.



WEG895 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516861676 / Materiale nummer: 12706890 /

Gammelt materiale nummer: 11EG8951NDS

| | |
|---|-----------|
| Produkttybde i mm uden dør (til underbygning) | 600 |
| Vægt i kg | 80 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 2,10-2,40 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Frekvens i HZ | 50 |
| Vandtilførselsslængens længde i m | 1,60 |
| Vandafløbslængens længde i m | 1,50 |
| Ledningslængde i m | 2 |
| Medfølgende tilbehør | |
| Patron UltraPhase 1 | • |
| Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase | • |

WEG895 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 % | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm