

WSB363 WCS PWash&8kg  
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:  
 A-20 %\* | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516865087 / Materiale nummer: 12706930 /  
 Gammelt materiale nummer: 11SB3631NDS

<b>Konstruktion</b>	
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Skånsom tøjvask</b>	
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	20%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	38
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	B
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
<b>Vaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Imprægnering	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje\*
- Spar endnu mere energi med A -20 %\*\*
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter\*\*\*
- Med Miele@home\*\*\*\* kan du styre din vaskemaskine via appen
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter\*\*\*\*\*

\* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

\*\*\* Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

\*\*\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

\*\*\*\*\* Patent EP 2.365.120



WSB363 WCS PWash&8kg  
Frontbetjent W1-vaskemaskine:  
A-20 %\* | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516865087 / Materiale nummer: 12706930 /  
Gammelt materiale nummer: 11SB3631NDS

Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2


WSB363 WCS PWash&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A-20 %\* | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm