

WEB375 WCS PWash&8kg  
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:  
 A-20 %\* | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje\*
- Spar endnu mere energi med A -20 %\*\*
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter\*\*\*
- Med Miele@home\*\*\*\* kan du styre din vaskemaskine via appen
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter\*\*\*\*\*

\* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

\*\*\* Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

\*\*\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

\*\*\*\*\* Patent EP 2.365.120



EAN: 4002516865568 / Materiale nummer: 12706960 /  
 Gammelt materiale nummer: 11EB3751NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Rengøringseffekt</b>	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	20%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	38
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	B
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•

WEB375 WCS PWash&8kg  
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:  
 A-20 %\* | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516865568 / Materiale nummer: 12706960 /  
 Gammelt materiale nummer: 11EB3751NDS

Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Imprægnering	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,60
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	2

WEB375 WCS PWash&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A-20 %\* | 8 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm