

WEC395 WCS PWash&Steam&8kg
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:
 A-20 %* | 8 kg | 1600 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -20 %**
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter***
- Med Miele@home**** kan du styre din vaskemaskine via appen

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

**** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516861478 / Materiale nummer: 12707010 /
 Gammelt materiale nummer: 11EC3951NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	20%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	38
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	A
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)	B
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	73
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•

WEC395 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A-20 %* | 8 kg | 1600 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516861478 / Materiale nummer: 12707010 /


Gammelt materiale nummer: 11EC3951NDS

Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Opriskning (damp)	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Produktdybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,60
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	2


WEC395 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


A-20 %* | 8 kg | 1600 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm