

WED395 WCS PWash&Steam&9kg
 Frontbetjent W1-vaskemaskine:
 A-20 %* | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516862000 / Materiale nummer: 12707020 /
 Gammelt materiale nummer: 11ED3951NDS

| | |
|--|--------------------------------|
| Konstruktion | |
| Side-by-side | • |
| Kan skubbes ind under | • |
| Dørhængsling | højre |
| Centrifugering | |
| Maks. centrifugeringshastighed | 1400 |
| Design | |
| Kabinetfarve | Lotushvid |
| Betjeningspanelets farve | Lotushvid |
| Farve på drejeknap | Lotushvid |
| Display | DirectSensor hvid, 7 segmenter |
| Skånsom tøjvask | |
| Kapacitet i kg | 9,0 |
| Betjeningskomfort | |
| Netværkstilslutning med Miele@home | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | A |
| Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A | 20% |
| Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh | 40 |
| Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter | 50 |
| Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G) | B |
| Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D) | A |
| Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW | 72 |
| Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet | 229 |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W | 0,30 |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W | 0,60 |
| Vaskeprogrammer | |
| QuickPowerWash | • |
| Bomuld | • |
| Strygelet | • |
| Finvask | • |
| Skjorter | • |
| Uld (håndvask) | • |
| Express 20 | • |
| Mørkt/Jeans | • |
| Opfriskning (damp) | • |
| Pumpe/centrifugering | • |
| ECO 40-60 | • |
| Sikkerhed | |
| Vandbeskyttelsessystem | Watercontrol-System |
| Tekniske data | |
| Mål i mm (bredde) | 596 |
| Mål i mm (højde) | 850 |
| Mål i mm (dybde) | 636 |
| Dybde ved åbnet dør i mm | 1054 |

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -20 %**
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter***
- Med Miele@home**** kan du styre din vaskemaskine via appen

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

**** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



WED395 WCS PWash&Steam&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A-20 %* | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516862000 / Materiale nummer: 12707020 /

Gammelt materiale nummer: 11ED3951NDS

| | |
|---|-----------|
| Produkttybde i mm uden dør (til underbygning) | 600 |
| Vægt i kg | 80 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 2,10-2,40 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Frekvens i HZ | 50 |
| Vandtilførselsslængens længde i m | 1,60 |
| Vandafløbsslængens længde i m | 1,50 |
| Ledningslængde i m | 2 |


WED395 WCS PWash&Steam&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A-20 %* | 9 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm