

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -40 %\* I 8 kg I 1400 o/min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje\*
- Spar endnu mere energi med A -40 %\*\*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter\*\*\*
- Med Miele@home\*\*\*\* kan du styre din vaskemaskine via appen

\* Under udviklingen af vaskemaskineserie W1/W2 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaske (= 5 vaske om ugen i 50 uger pr. år) på forskellige programmer. Mere: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 40 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

\*\*\* Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametre, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

\*\*\*\* Dette er et særskilt digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Udvalget af funktioner kan variere afhængig af model og land. Accept af de generelle betingelser og vilkår og databeskyttelsen for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele App er påkrævet. Miele forbeholder sig ret til at ændre eller ophøre med de digitale tilbud til enhver tid.



EAN: 4002516862369 / Materiale nummer: 12707030 /

Gammelt materiale nummer: 11WE3801NDS

## Generelle oplysninger

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Modelbetegnelse              | WWE380 WCS<br>PWash&Steam&8kg |
| Producentens materialenummer | 12707030                      |
| EAN-nummer                   | 4002516862369                 |
| Markedsføringsklasse         | Platinum                      |

## Konstruktion

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kan opstilles som søjle | •     |
| Hængslingsside          | højre |
| Side-by-side            | •     |
| Kan skubbes ind under   | •     |

## Konstruktion

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Variant      | W1 White Edition |
| Frontbetjent | •                |

## Centrifugering

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Maks. centrifugeringshastighed  | 1400 |
| Flydeslut                       | •    |
| Funktion "ingen centrifugering" | •    |

## Design

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kabinetfarve             | Lotushvid                      |
| Betjeningspanelets farve | Lotushvid                      |
| Dørdesign                | Obsidiansort med kromring      |
| Farve på drejeknap       | Lotushvid / ring, krom         |
| Afskærmningsdesign       | 5° hældning                    |
| Betjeningsmåde           | Programvælger                  |
| Display                  | DirectSensor hvid, 7 segmenter |

## Rengørings-effekt

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Innovativ vasketeknologi PowerWash   | • |
| Portionstilpasset dosering CapDosing | • |

## Skånsom tøjvask

|                 |   |
|-----------------|---|
| SoftCare-tromle | • |
| Kapacitet i kg  | 8 |

## Betjeningskomfort

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Netværkstilslutning med Miele@home | • |
| Dampsystem SteamCare               | • |
| Startforvalg op til 24 h           | • |
| Display med resttidsvisning        | • |
| AutoClean-vaskemiddelkammer        | • |
| AddLoad                            | • |

## Effektivitet og bæredygtighed

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                                        | A   |
| Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A | 40% |
| Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh    | 29  |
| Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter                           | 48  |
| Centrifugerings-effektivitetsklasse (A-G)                              | B   |
| Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)                  | A   |

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -40 %\* | 8 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516862369 / Materiale nummer: 12707030 /

Gammelt materiale nummer: 11WE3801NDS

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW            | 68                  |
| Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet            | 219                 |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                  | 0,40                |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W | 0,80                |
| Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C           | •                   |
| Mængdeautomatik                                       | •                   |
| Flowmeter                                             | •                   |
| Skumregulering                                        | •                   |
| ProfiEco Motor                                        | •                   |
| <b>Vaskeprogrammer</b>                                |                     |
| QuickPowerWash                                        | •                   |
| Bomuld                                                | •                   |
| Strygelet                                             | •                   |
| Finvask                                               | •                   |
| Skjorter                                              | •                   |
| Uld (håndvask)                                        | •                   |
| Express 20                                            | •                   |
| Mørkt/Jeans                                           | •                   |
| Pumpe/centrifugering                                  | •                   |
| ECO 40-60                                             | •                   |
| <b>Tilvalg vask</b>                                   |                     |
| Kort                                                  | •                   |
| Forvask                                               | •                   |
| Vand plus                                             | •                   |
| Ekstra skylning                                       | •                   |
| Udglatning med damp                                   | •                   |
| Summer                                                | •                   |
| <b>Sikkerhed</b>                                      |                     |
| Vandbeskyttelsessystem                                | Watercontrol-System |
| Børnesikring                                          | •                   |
| PIN-kode lås                                          | •                   |
| Optisk interface                                      | •                   |
| <b>Tekniske data</b>                                  |                     |
| Mål (H x B x D) i mm                                  | 850 x 596 x 643     |
| Mål i mm (bredde)                                     | 596                 |
| Mål i mm (højde)                                      | 850                 |
| Mål i mm (dybde)                                      | 643                 |
| Dybde ved åbnnet dør i mm                             | 1077                |
| Vægt i kg                                             | 93                  |
| Spænding i V                                          | 220-240             |
| Sikring i A                                           | 10                  |
| Frekvens i HZ                                         | 50                  |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                         | 2,10-2,40           |
| Vandtilførselsslangens længde i m                     | 1,60                |
| Vandafløbsslangens længde i m                         | 1,50                |
| Ledningslængde i m                                    | 2                   |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>                           |                     |
| 3 kapsler                                             | •                   |
| Værdibevis til Miele-vaskemiddel                      | •                   |

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg


Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -40 %\* | 8 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home


WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


A -40 %\* | 8 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm