

WEE395 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -40 %* | 8 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516862468 / Materiale nummer: 12707050 /
Gammelt materiale nummer: 11EE3951NDS

Konstruktion	
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Skånsom tøjvask	
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	40%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	29
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	B
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Stryget	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Opfriskning (damp)	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnnet dør i mm	1077

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -40 %**
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter***
- Med Miele@home**** kan du styre din vaskemaskine via appen

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 40 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

**** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



WEE395 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -40 %* | 8 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516862468 / Materiale nummer: 12707050 /

Gammelt materiale nummer: 11EE3951NDS

Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	93
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,60
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Værdibevis til Miele-vaskemiddel	•


WEE395 WCS PWash&Steam&8kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -40 %* | 8 kg | 1400 o/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm