

TWC640WP EcoSpeed&8kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje\*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter\*\*
- Fuldstændig styring af din tørretumbler via appen Miele@home\*\*\*
- EcoDry til effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid\*\*\*\*

\* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecyklusser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Sammenlignet med Miele-tørretumblerne uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

\*\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

\*\*\*\* Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516865582 / Materiale nummer: 12709760 /  
Gammelt materiale nummer: 12WC6402NDS

## Konstruktion

Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•

## Konstruktion

Variant	T1 White Edition
Varmepumpetørretumbler	•

## Design

Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter

## Tørreresultat

Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•

## Skånsom tøjvask

SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0

## Betjeningskomfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•

## Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	172
Programvarighed i standardprogram i min.	170
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,40
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•


TWC640WP EcoSpeed&8kg  
 T1-varmepumpetørretumbler:  
 8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos




EAN: 4002516865582 / Materiale nummer: 12709760 /  
 Gammelt materiale nummer: 12WC6402NDS

<b>Tørreprogrammer</b>	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	54
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Udsift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TWC640WP EcoSpeed&8kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm