

TSC643WP EcoSpeed&8kg
T1-varmepumpetørretumbler:
8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter**
- Fuldstændig styring af din tørretumbler via appen Miele@home***
- EcoDry til effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid****

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecyklusser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** Sammenlignet med Miele-tørretumblerne uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

*** Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.

**** Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516866633 / Materiale nummer: 12709780 /
Gammelt materiale nummer: 12SC6432NDS

Konstruktion

Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•

Konstruktion

Variant	T1 White Edition
Varmepumpetørretumbler	•

Design

Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter

Tørreresultat

Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•

Skånsom tøjvask

SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0

Betjeningskomfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	172
Programvarighed i standardprogram i min.	170
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,40
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•

TSC643WP EcoSpeed&8kg
 T1-varmepumpetørretumbler:
 8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos



EAN: 4002516866633 / Materiale nummer: 12709780 /
 Gammelt materiale nummer: 12SC6432NDS

Tørreprogrammer

Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•

Tilvalg tørring

Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•

Kvalitet

Softribber	•
------------	---

Sikkerhed

PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•


Tekniske data

Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	54
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service


Medfølgende tilbehør

Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TSC643WP EcoSpeed&8kg
T1-varmepumpetørretumbler:
8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm