

TWH780WP EcoSpeed&9kg
T1-varmepumpetørretumbler:
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- SilenceDrum** reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask***
- HygieneDry eliminerer op til 99,99 % af bakterier* og 99,9 % af vira****

* Under udviklingen af vaskemaskineserierne W1/W2 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaske (= 5 vaske om ugen i 50 uger pr. år) på forskellige programmer. Mere: miele.com/20years

** Patent EP 4.163.433

*** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

**** Testet i forhold til bakterierne Bacillus subtilis og Saccharomyces cerevisiae med tørretrin HygieneDry med halv fyldning. Metodebeskrivelsen finder du via følgende link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516865742 / Materiale nummer: 12710170 /
Gammelt materiale nummer: 12WH7802NDS

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	TWH780WP EcoSpeed&9kg
Producentens materialenummer	12710170
EAN-nummer	4002516865742
Markedsføringsklasse	Platin

Konstruktion

Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Hængslingsside	venstre, Vendbar
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•

Konstruktion

Variante	T1 White Edition
Varmepumpetørretumblere	•

Design

Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farve på drejeknap	Lotushvid/kromring
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter

Tørresultat

Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•

Skånsom tøjvask

SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9

Betjeningskomfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•

Effektivitet og bæredygtighed

EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•

TWH780WP EcoSpeed&9kg
 T1-varmepumpetørretumbler:
 9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516865742 / Materiale nummer: 12710170 /
 Gammelt materiale nummer: 12WH7802NDS

Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Klasse for kondenseringseffektivitet (A-D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	94
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	101
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	62
Lydniveaurogklasse (A-D)	B
Programvarighed for program "ECO Normal" i min	184
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder"	•
Kontrollampe "Rens filter"	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 643
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Vægt i kg	55
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentialt kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentialt produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516865742 / Materiale nummer: 12710170 /

Gammelt materiale nummer: 12WH7802NDS

Medfølgende tilbehør

Duftflakon

•


Værdibevis til en ekstra duftflakon

•


TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm