

TSH783WP EcoSpeed&9kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje\*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- SilenceDrum\*\* reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask\*\*\*
- HygieneDry eliminerer op til 99,99 % af bakterier\* og 99,9 % af vira\*\*\*\*

\* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Patent EP 4.163.433

\*\*\* Ikke egnet til vask af uld eller silke.

\*\*\*\* Testet i forhold til bakterierne Bacillus subtilis og Saccharomyces cerevisiae med tørrettrin HygieneDry med halv fyldning. Metodebeskrivelsen finder du via følgende link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516866305 / Materiale nummer: 12710210 /  
Gammelt materiale nummer: 12SH7832NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Konstruktion</b>	
Variant	T1 White Edition
Varmepumpetørretumblere	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Tørreresultat</b>	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	185
Programvarighed i standardprogram i min.	184
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•

TSH783WP EcoSpeed&9kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




EAN: 4002516866305 / Materiale nummer: 12710210 /  
Gammelt materiale nummer: 12SH7832NDS

ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
<b>Tørreprogrammer</b>	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	55
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TSH783WP EcoSpeed&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm