

TED655WP EcoSpeed&9kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje\*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask\*\*
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter\*\*\*
- HygieneDry eliminerer op til 99,99 % af bakterier\* og 99,9 % af vira\*\*\*\*

\* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Ikke egnet til vask af uld eller silke.

\*\*\* Sammenlignet med Miele-tørretumblere uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

\*\*\*\* Testet i forhold til bakterierne *Bacillus subtilis* og *Saccharomyces cerevisiae* med tørretrin HygieneDry med halv fyldning. Metodebeskrivelsen finder du via følgende link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516867142 / Materiale nummer: 12710230 /  
Gammelt materiale nummer: 12ED6552NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumblere	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
<b>Tørreresultat</b>	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	194
Programvarighed i standardprogram i min.	187
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,60
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•

TED655WP EcoSpeed&9kg  
 T1-varmepumpetørretumbler:  
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




EAN: 4002516867142 / Materiale nummer: 12710230 /  
 Gammelt materiale nummer: 12ED6552NDS

<b>Tørreprogrammer</b>	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	53
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TED655WP EcoSpeed&9kg  
T1-varmepumpetørretumbler:  
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm