

TEH795WP EcoSpeed&9kg
T1-varmepumpetørretumbler:
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- SilenceDrum** reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask***
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter****

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecyklusser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** Patent EP 4.163.433

*** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

**** Sammenlignet med Miele-tørretumblere uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.



EAN: 4002516866558 / Materiale nummer: 12710240 /
Gammelt materiale nummer: 12EH7952NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
Skånsom tøjvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	185
Programvarighed i standardprogram i min.	184
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	64
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•


TEH795WP EcoSpeed&9kg
 T1-varmepumpetørretumbler:
 9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




EAN: 4002516866558 / Materiale nummer: 12710240 /
 Gammelt materiale nummer: 12EH7952NDS

Tørreprogrammer	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	55
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TEH795WP EcoSpeed&9kg
T1-varmepumpetørretumbler:
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm