

PWD 7121 [DT-S-2005]

SlimLine-termodesinfektor, med én dør, med varmluftstørring, afløbsventil.



- Kapacitet/charge: 66 hånd- og vinkelstykker eller 66 spytugere
- 160 instrumentsæt og -bakker kan også genbehandles
- Fleksibel brug af indsatser til dentalinstrumenter fra Miele
- Indstillingsmuligheder for op til 3 stk. 5 l dunke til rengøringskemi
- Effektiv – høj pumpeydelse med pumpe med variabelt omdrejningstal

EAN: 4002516861904 / Materiale nummer: 12731200 /
Gammelt materiale nummer: 62712103NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt, 1 dør, tankopvaskemaskine til gennemstik, hæve-/sænkedør i glas
Range	SlimLine
Opvarmningsform	El
For-/bagside	Rustfrit stål
Sidevægge	Rustfrit stål
Opstilling enkelt eller i serie	•
Smalt design	•
Antal kurve	3
Fyldning via vogn	•
Elektrisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til kirurgiske tandlægeklinikker	•
Kapacitet	
Bakker pr. cyklus [antal]	24
Udsugere pr. fyldning [antal]	66
Instrumenter med hulrum pr. fyldning [antal]	66
Instrumentsæt pr. cyklus [antal]	160
Maksimal kapacitet i kg	60
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	750
Rengøringsbeholderens volumen i l	252
Styring	
Styringsvariant	TouchControl
Programvalg	Fulltouch farvedisplay
Programmerbarhed	Frit programmerbar
Programmer [antal]	10
Frie programpladser [antal]	20
AO-værdi-styring	•
AO-værdi-registrering	•
Programudfaldssikring	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Elttilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,40
Samlet tilslutningsværdi i kW	10,10
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	4,00
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
AD-vand [antal]	1

PWD 7121 [DT-S-2005]

SlimLine-termodesinfektor, med én dør, med varmluftstørring, afløbsventil.



EAN: 4002516861904 / Materiale nummer: 12731200 /

Gammelt materiale nummer: 62712103NWE

Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	100-600
Integreret afkalkningsanlæg	•
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	0,70
Afløbsventil [DN]	40
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Tørreaggregat	
Opvarmningsform tørreaggregat	El
Luftydelse i m ³ /h	130
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-60
HEPA-filterklasse	H14
Udskillelsesgrad, HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,99
Varmeeffekt el i kW	4,00
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1940
Udvendigt mål, nettobredde i mm	650
Udvendigt mål, nettodybde i mm	700
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	2110
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	945
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	840
Rengøringsbeholder, højde i mm	717
Rengøringsbeholder, bredde i mm	570
Rengøringsbeholder, dybde i mm	617
Indskubningshøjde over gulvet i mm	850
Nettovægt i kg	251
Bruttovægt i kg	260
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	958
Emissionsværdier	
Lydniveau LpA under rengøring og tørring iht. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Varmafgivelse til rummet i Mj/h	4,75
Programmer	
Termisk desinfektion	•
Udstyr	
2 integrerede membradoseringspumper til flydende midler	•
Ekstra integrerbare doseringspumper	2
Dampkondensator	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Spulearmsovervågning	•
Interface til procesdokumentation	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Automatisk vogngenkendelse	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
Integreret varmlufttørring	•
Miele Cloud Service	•
Indstillingsmulighed til proceskemikalier (3 x 5 l)	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4404/316L), el-poleret	•
Sokkel på hjul SlimLine	•
Pumpe med variabelt omdrejningstal	•

PWD 7121 [DT-S-2005]

SlimLine-termodesinfektor, med én dør, med varmluftstørring, afløbsventil.



EAN: 4002516861904 / Materiale nummer: 12731200 /

Gammelt materiale nummer: 62712103NWE

Indvendig belysning af rengøringsbeholder

•

Tilslutningsmuligheder

Ethernet-port

•

Wi-fi

•

USB-interface

•

Spidsbelastningsafbryder / energistyring

•

Normer og godkendelser

CE 0051

•

EN ISO 15883-1

•

EN ISO 15883-2

•

EN ISO 15883-5

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

EN 14971

•

EN 62366

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•