

WWJ880 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Auto. dosering | QuickPowerWash | Virushygiejne



EAN: 4002516874737 / Materiale nummer: 12735790 /
Gammelt materiale nummer: 11WJ8805NDS

Konstruktion	
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Skånsom tøjvask	
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	20%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	40
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	50
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	A
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	229
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic Plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Fjerdyner	•
Hovedpuder	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomuld allergi	•
Opfriskning (damp)	•

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -20 %**
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®****
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter*****
- Virus-Hygiejne eliminerer 99,9 %*****
- af potentielle vira fra dit vasketøj

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Patent EP 2.784.205

**** Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametrene, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

***** Undersøgt videnskabeligt af Albstadt-Sigmaringen University og certificeret af Integrative Hygiene and Virology – InFluenc_H. Gælder for alle modeller med TwinDos® og PowerWash i programmet Bomuld Hygiejne 60 °C og ekstrafunktionen AllergoWash. Metodebeskrivelsen finder du via følgende link: <https://www.miele.com/wa-c>



WWJ880 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Auto. dosering | QuickPowerWash | Virushygiejne



EAN: 4002516874737 / Materiale nummer: 12735790 /

Gammelt materiale nummer: 11WJ8805NDS

Finish Damp	•
Maskine rengøres	•
Nye tekstiler	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	94
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,60
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WWJ880 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Auto. dosering | QuickPowerWash | Virushygiejne



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm