

WEJ895 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 %* I 9 kg I 1600 o/min I Auto. dosering I QuickPowerWash I Virushygiejne



EAN: 4002516874911 / Materiale nummer: 12735810 /
Gammelt materiale nummer: 11EJ8955NDS

Konstruktion	
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Skånsom tøjvask	
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	20%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	40
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	50
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	A
Lydniveaunklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	229
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic Plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Fjerdyner	•
Hovedpuder	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomuld allergi	•
Opfriskning (damp)	•

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -20 %**
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®***
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter****
- Virus-Hygiejne eliminerer 99,9 %*****
- af potentielle vira fra dit vasketøj

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 20 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Patent EP 2.784.205

**** Dette gælder for alle Miele-vaskemaskiner, der gør det muligt at implementere de proces- og maskinparametre, der er beskrevet i resuméet af testrapporten WL 1110/18.

***** Undersøgt videnskabeligt af Albstadt-Sigmaringen University og certificeret af Integrative Hygiene and Virology – InFluenc_H. Gælder for alle modeller med TwinDos® og PowerWash i programmet Bomuld Hygiejne 60 °C og ekstrafunktionen AllergoWash. Metodebeskrivelsen finder du via følgende link: <https://www.miele.com/wa-c>



WEJ895 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Auto. dosering | QuickPowerWash | Virushygiejne



EAN: 4002516874911 / Materiale nummer: 12735810 /

Gammelt materiale nummer: 11EJ8955NDS

Finish Damp	•
Maskine rengøres	•
Nye tekstiler	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Produktdybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	95
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,60
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEJ895 WCS PWash&TDos&Steam

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -20 %* | 9 kg | 1600 o/min | Auto. dosering | QuickPowerWash | Virushygiejne




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm