

PDR 908 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 52 min.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikrede netværksmuligheder via wi-fi

EAN: 4002516870159 / Materiale nummer: 12749370 / Gammelt materiale nummer: 52908362DK

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja

Anvendelse

Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•

Effektdata

Maksimal fordampningseffekt i l/t	6 l
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,42
Programvarighed i min.	42
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	42
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	37

Styring

Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•

PDR 908 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 52 min.



EAN: 4002516870159 / Materiale nummer: 12749370 / Gammelt materiale nummer: 52908362DK

Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	El
Elttilslutning	3N~ 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Elttilslutning	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,90
Samlet tilslutning i kW	3,24
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 2	
Elttilslutning	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	51,5
Bruttovægt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N	920
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	0,76
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Funktionsprincip	Udblæsningsluft
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Wi-fi	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•

PDR 908 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet
med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 52 min.



EAN: 4002516870159 / Materiale nummer: 12749370 /

Gammelt materiale nummer: 52908362DK

WiFiConn@ct

•

Normer og godkendelser

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4

•

WEEE

•

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•