

PDR 508 HP P [EL]

Professionel varmepumpetørretumbler, WP

med særligt lavt energiforbrug og korte programtider. Kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- 50 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblere*
- Fremtidssikret netforbindelse viatrådløst netværk

* Varmepumpetørretumblere har et op til 50 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumblere.



EAN: 4002516870340 / Materiale nummer: 12749710 /
Gammelt materiale nummer: 52508161DK

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja

Anvendelse

Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•

Effektdata

Maksimal fordampningseffekt i l/t	3 l
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,17
Programvarighed i min.	77
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	77
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	67

Styring

Styringstype	M Select
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidvisning	•
Visning af programforløb	•

PDR 508 HP P [EL]

Professionel varmepumpetørretumbler, WP

med særligt lavt energiforbrug og korte programtider. Kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516870340 / Materiale nummer: 12749710 /

Gammelt materiale nummer: 52508161DK

Panel med let forståelige	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe
Eltilslutning	220-240V~ 50HZ
Samlet tilslutning i kW	1,44
Sikring i A	10
Leveres med stik	•
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	777
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttonbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttondybde i mm	820
Nettovægt i kg	70,0
Bruttovægt i kg	76
Maksimal gulvbelastning i N	920
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmaefgivelse til rummet i MJ/t	3,60
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter i døren	•
Varmeveksler-filtersystem med minimal vedligeholdelse	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne Plus	•
Bortledning af kondensvand	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekrv (ekstraustyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiklasse	A++
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Kondensvandsklasse	A
Klasse for kondenseringseffektivitet (A-D)	B
Kondenseringseffektivitet i %	92
Årligt elforbrug i kWh	236
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	130
Lydniveau ved standardprogram Bomuld, skabstørt med komplet fyldning i dB(a)	67
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	64
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Standardprogrammets varighed i min.	98

PDR 508 HP P [EL]

Professionel varmepumpetørretumbler, WP

med særligt lavt energiforbrug og korte programtider. Kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516870340 / Materiale nummer: 12749710 /

Gammelt materiale nummer: 52508161DK

Programvarighed for program "ECO Normal" i min	98
Funktionsprincip	Kondens
Kapacitet i kg	8,0
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO ₂ e	0,45

Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Wi-fi	•
LAN-modul (ekstraustyr)	•
WiFiConn@ct	•

Normer og godkendelser

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•