

KFN 4796 AD

Fritstående køle-/fryseskab

75 cm bred med DailyFresh og NoFrost til særlig stor opbevaringsplads.



- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb – DuplexCool

EAN: 4002516872115 / Materiale nummer: 12762370 /

Gammelt materiale nummer: 38479610EU1

Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Kabinetfarve	sølv
Frontfarve	CleanSteel
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-model	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Hjælp til døråbning	EasyOpen-greb
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
Superkøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	4
Heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	1
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	4
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•

KFN 4796 AD

Fritstående køle-/fryseskab

75 cm bred med DailyFresh og NoFrost til særlig stor opbevaringsplads.



EAN: 4002516872115 / Materiale nummer: 12762370 /

Gammelt materiale nummer: 38479610EU1

Visning af netudfald i fryseskab


•

Tekniske data	
Produktbredde i mm	747
Produkthøjde i mm	2015
Produktdybde i mm	675
Vægt i kg	96,2
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Klimaklasse	SN-T
Nettokapacitet i alt i l	485
Opbevaringstid ved fejl i t.	20
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•


KFN 4796 AD

Fritstående køle-/fryseskab


75 cm bred med DailyFresh og NoFrost til særlig stor opbevaringsplads.



KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4776ED, KFN4776ED C, FN4796AD, KFN4796CD, top view (*footnote) (installation drawings)



KFN4796AD, KFN4796CD, installation (footnote*) (installation drawings)