

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant perlebeige glaspanel



- ECO-motor – den mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB*
- Netværkstilslutning med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn – med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve

med udluftning til det fri, niveau 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3



EAN: 4002516883869 / Materiale nummer: 12782200 /
Gammelt materiale nummer: 28H4980ENER

Konstruktion og design	
Maskinfarve	Pearlbeige
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
Design	
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
SmartControl White	•
Betjeningsknapper	SmartControl White
Tænd-/sluk-knap	•
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	2
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	28,2
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
Klasse for fedtudskilningsniveauet	D
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
PowerManagement-system	•
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i lx	260 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	215
Effektrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	315
Effektrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t)	660

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant perlebeige glaspanel



EAN: 4002516883869 / Materiale nummer: 12782200 /

Gammelt materiale nummer: 28H4980ENER

Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t)	875
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20μPa)	36,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	175
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	275
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	430
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	625
Luftydelse boostertrin 2 (m ³ /t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	62,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	420
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	420
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	420
Emfangets dybde i mm	381
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	420
Nettovægt i kg	18,0
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Fejlstrømsrelæ	•

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant perlebeige glaspanel



EAN: 4002516883869 / Materiale nummer: 12782200 /



Gammelt materiale nummer: 28H4980ENER

Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder $\leq 4,5$ kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant perlebeige glaspanel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings