

PLW 8604 [ADP]

Laboratorie-opvaskemaskine med pumpe til AD-vand.



- Kapacitet/fyldning fx 64 smalhalsede glas/laboratorieglass m. injektordyser
- Fleksibel og enkel – kurv/vogn/modul/indsats og EasyLoad-system
- Høj betjeningskomfort med touchdisplay – M Touch Basic
- Nem dosering af proceskemikalier: Pulverdoseringsanlæg i døren
- #Kan netværksforbindes fra fabrikken via wi-fi.
- Pumpe til AD-vandtilslutning: Slutskyl med AD-vand

EAN: 4002516882688 / Materiale nummer: 12796060 /
Gammelt materiale nummer: 62860404NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Range	ExploreLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Rustfrit stål
Kan underbygges	•
Låg	Rustfrit stål
Antal niveauer	2
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til laboratorier	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]	64
Reagensglas pr. fyldning [antal]	98
Vials (hætteglas) pr. vask [antal]	98
Laboratoriefasker pr. fyldning [antal]	64
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Q _{max} i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programtid i min.	28
Testede driftstimer	15000
Maksimal slutskyltemperatur i °C	70
Styring	
Styringsvariant	M Touch Basic
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	6
Frie programpladser [antal]	4
Programudfaldssikring	•
Resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Elttilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000

PLW 8604 [ADP]

Laboratorie-opvaskemaskine
med pumpe til AD-vand.



EAN: 4002516882688 / Materiale nummer: 12796060 /
Gammelt materiale nummer: 62860404NWE

Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP – med pumpe til AD-vand [antal]	1
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	72
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttonbredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttondybde i mm	740
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	79
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1200
Programmer	
Kort	•
Programmer	
Middel	•
Lang	•
Skyl med koldt vand	•
Skyl med AD-vand	•
Udstyr	
Miele Service-port	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Udstyr	
1 doseringsanlæg/dør til afspændingsmiddel	•
1 doseringsanlæg/dør til rengøringsmiddel i pulverform	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
Saltbeholder i døren	•
Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
EasyLoad	•
Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4301/304)	•
Normer og godkendelser	
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)	•

PLW 8604 [ADP]

Laboratorie-opvaskemaskine
med pumpe til AD-vand.



EAN: 4002516882688 / Materiale nummer: 12796060 /

Gammelt materiale nummer: 62860404NWE

IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•

Tilslutningsmuligheder

Wi-fi

•

Eksternt doseringsmodul

•

Normer og godkendelser

EN 61010-1

•