

PWD 8682 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



- Kapacitet/fyldning, fx 44 hånd- og vinkelstykker el. 44 spytsugere
- Kapacitet/fyldning, fx 8 DIN-sikurve eller 48 GYN-spekula
- Sikkerhed gennem kontrol – spuletryk- og spulearmovervågning
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Praktisk forbedret tørring – EcoDry
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.

EAN: 4002516883654 / Materiale nummer: 12798410 /
Gammelt materiale nummer: 62868205NWE

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Hvid
Kan underbygges	•
Låg	Rustfrit stål
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•

Anvendelse

Egnet til hospitaler	•
Egnet til tandlægepraksisser	•
Egnet til lægepraksisser	•
Egnet til ambulante OP-klinikker	•
Egnede til dyrlægepraksisser	•
Velegnet til fodplejeklinikker	•

Kapacitet

DIN-siskåle pr. fyldning [antal]	8
GYN-spekula pr. fyldning [antal]	48
MIC-sæt pr. fyldning [antal]	1-2
Oftalmologi-sæt pr. fyldning [antal]	8
AN-sæt pr. fyldning [antal]	2-3
OP-sko pr. fyldning [antal]	28
Kirurgiske spytsugere pr. vask [antal]	44
Instrumenter med hulrum pr. fyldning [antal]	44
Hånd- og vinkelstykker pr. fyldning [antal]	44

Effektdata

Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	40
Testede driftstimer	15000
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	19
Maksimal slutsylstemperatur i °C	93

Miele Move

Miele MOVE Connect (ekstra)	•
Miele MOVE MedDent+ (ekstra)	•

Styring

Styringsvariant	M Touch Flex
Godkendelse af vask direkte via displayet	•
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	23
Frie programpladser [antal]	5
AO-værdi-styring	•
Resttidvisning	•

PWD 8682 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883654 / Materiale nummer: 12798410 /
Gammelt materiale nummer: 62868205NWE

Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)	•
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	74
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	740
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	83
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
Programmer	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4si	•
Vario TD Instr 6si	•

PWD 8682 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.

EAN: 4002516883654 / Materiale nummer: 12798410 /

Gammelt materiale nummer: 62868205NWE

Vario TD Instr 8si	•
Vario TD beholder	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH +	•
Vario TD ØNH Optik	•
Oftalmologi	•
Oftal-bakke A207	•
Sutteflasker	•
OP-sko	•
Rotationsgods	•
Universal	•
Skyl med koldt vand	•
Udstyr	
1 doseringsanlæg/dør til afspændingsmiddel	•
1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•
1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel	•
Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstraudstyr)	•
Praktisk sugelanse DC5	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Spulearmsovervågning	•
Instruktionssekvenser	•
Indvendig belysning	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
EcoDry	•
Saltbeholder i døren	•
Optisk interface til Miele Service	•
Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4301/304)	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Tilslutningsmuligheder	
Wi-fi	•
Ethernet-port (option)	•
Normer og godkendelser	
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)	•
IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•

PWD 8682 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine
med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883654 / Materiale nummer: 12798410 /

Gammelt materiale nummer: 62868205NWE

EU-medicinproduktklasse IIb