

## PLW 8683 [OIL LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler, EcoDry-funktion og oliepakninger.



- Kapacitet/fyldning, fx 128 laboratorieflasker
- Fleksibel og enkel – kurv/vogn/modul/indsats og EasyLoad-system
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Praktisk forbedret tørring – EcoDry
- #Kan netværksforbindes fra fabrikken via wi-fi.
- Cirkulationspumpe med varmelegeme og variabelt omdrejningstal

EAN: 4002516883807 / Materiale nummer: 12798710 /

Gammelt materiale nummer: 62868322NWE

| Konstruktion og udførelse                     |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Konstruktion                                  | Fritstående produkt til underbygning, smalt |
| Betjeningspanelets farve                      | Sort                                        |
| Kabinet                                       | Rustfrit stål                               |
| Kan underbygges                               | •                                           |
| Låg                                           | Rustfrit stål                               |
| Antal niveauer                                | 2                                           |
| AutoClose – Automatisk dørlås                 | •                                           |
| Summer, akustisk signal ved programafslutning | •                                           |
| Servicevenlig konstruktion                    | •                                           |
| Anvendelse                                    |                                             |
| Egnet til laboratorier                        | •                                           |
| Kapacitet                                     |                                             |
| Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]         | 64                                          |
| Reagensglas pr. fyldning [antal]              | 196                                         |
| Vials (hætteglas) pr. vask [antal]            | 196                                         |
| Laboratorieflasker pr. fyldning [antal]       | 128                                         |
| Pipetter pr. fyldning [antal]                 | 98                                          |
| Effektdata                                    |                                             |
| Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.              | 500                                         |
| Rengøringsbeholderens nettovolumen i l        | 145,00                                      |
| Korteste programtid i min.                    | 20                                          |
| Testede driftstimer                           | 15000                                       |
| Maksimal slutsylstemperatur i °C              | 93                                          |
| Miele Move                                    |                                             |
| Miele MOVE Connect (ekstra)                   | •                                           |
| Styring                                       |                                             |
| Styringsvariant                               | M Touch Flex                                |
| Maks. forvalg i timer                         | 24                                          |
| Programmerbarhed                              | Programmerbar                               |
| Programmer [antal]                            | 19                                          |
| Frie programpladser [antal]                   | 10                                          |
| Programudfaldssikring                         | •                                           |
| Resttidvisning                                | •                                           |
| Visning af programforløb                      | •                                           |
| Indstillelige displaysprog                    | •                                           |
| Standard eltilslutning                        |                                             |
| Elttilslutning                                | 3N AC 400V 50HZ                             |
| Varmeeffekt el i kW                           | 8,50                                        |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                 | 9,30                                        |
| Sikring i A                                   | 16                                          |
| Tilslutningsledningens længde i m             | 1,90                                        |
| Mulig spændingsvariant 1                      |                                             |
| Elttilslutning                                | AC 230V 50HZ                                |
| Varmeeffekt el i kW                           | 2,50                                        |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                 | 3,30                                        |
| Sikring i A                                   | 16                                          |

## PLW 8683 [OIL LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler, EcoDry-funktion og oliepakninger.



EAN: 4002516883807 / Materiale nummer: 12798710 /

Gammelt materiale nummer: 62868322NWE

| Vandtilslutning/-afløb                              |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Koldt vand [antal]                                  | 1                   |
| Varmt vand [antal]                                  | 1                   |
| Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa                 | 200-1000            |
| AD-vand [antal]                                     | 1                   |
| Maksimal udpumpningshøjde i cm                      | 100                 |
| Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l | 10,70               |
| VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)             | •                   |
| Afløbspumpe [DN]                                    | 22                  |
| Integreret afkalkningsanlæg                         | •                   |
| Vandbeskyttelsessystem                              | Waterproof-system   |
| Mål og vægt                                         |                     |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                      | 835                 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                     | 598                 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                      | 598                 |
| Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm           | 520                 |
| Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm          | 530                 |
| Nettovægt i kg                                      | 74                  |
| Emissionsværdier                                    |                     |
| Lydniveau på arbejdsplads                           | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i Mj/h                    | 5,40                |
| Mål og vægt                                         |                     |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                     | 920                 |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                     | 670                 |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                     | 740                 |
| Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm            | 474                 |
| Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm           | 520                 |
| Bruttovægt i kg                                     | 81                  |
| Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>          | 1220                |
| Programmer                                          |                     |
| Standard                                            | •                   |
| Intensiv                                            | •                   |
| Programmer                                          |                     |
| Ekstra kort                                         | •                   |
| Universal                                           | •                   |
| Anorganica                                          | •                   |
| Organica                                            | •                   |
| Agar                                                | •                   |
| Injektor Plus                                       | •                   |
| Pipetter                                            | •                   |
| Kunststof                                           | •                   |
| Olieprogram                                         | •                   |
| Hygiejne 93/10                                      | •                   |
| Pasteurisering                                      | •                   |
| Skyl med koldt vand                                 | •                   |
| Skyl med AD-vand                                    | •                   |
| Udstyr                                              |                     |
| Interface til procesdokumentation (ekstra)          | •                   |

## PLW 8683 [OIL LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler, EcoDry-funktion og oliepakninger.



EAN: 4002516883807 / Materiale nummer: 12798710 /

Gammelt materiale nummer: 62868322NWE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Miele Service-port           | • |
| Omfattende tilbehør (ekstra) | • |

| Udstyr                                                         |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| 1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel                 | • |
| 1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel                     | • |
| Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstraudstyr)                     | • |
| Praktisk sugelanse DC10                                        | • |
| Dampkondensator                                                | • |
| Spuletryksovervågning                                          | • |
| Instruktionssekvenser                                          | • |
| Indvendig belysning                                            | • |
| Flerkomponent-filtersystem                                     | • |
| Varmepumpe med variabelt omdrejningstal                        | • |
| Direkte tilkobling til kurv/vogn                               | • |
| EcoDry                                                         | • |
| Saltbeholder i døren                                           | • |
| Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder | • |
| Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen                      | • |
| EasyLoad                                                       | • |
| Olie- og fedtbestandige pakninger                              | • |
| Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4301/304)  | • |

| Normer og godkendelser                   |   |
|------------------------------------------|---|
| VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)    | • |
| IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-2-040                           | • |
| RoHS-direktiv 2011/65/EU                 | • |

| Tilslutningsmuligheder  |   |
|-------------------------|---|
| Wi-fi                   | • |
| Ethernet-port (option)  | • |
| Eksternt doseringsmodul | • |

| Normer og godkendelser |   |
|------------------------|---|
| EN 61010-1             | • |