

PLW 8683 [LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



- Kapacitet/fyldning, fx 128 laboratorieflasker
- Fleksibel og enkel – kurv/vogn/modul/indsats og EasyLoad-system
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Praktisk forbedret tørring – EcoDry
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.
- Cirkulationspumpe med varmelegeme og variabelt omdrejningstal

EAN: 4002516883920 / Materiale nummer: 12798730 /

Gammelt materiale nummer: 62868312NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Konstruktion	Fritstå., til underbyg., 60 cm
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Hvid
Kan underbygges	•
Låg	Rustfrit stål
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk dørslås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til laboratorier	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]	64
Reagensglas pr. fyldning [antal]	196
Vials (hætteglas) pr. vask [antal]	196
Laboratorieflasker pr. fyldning [antal]	128
Pipetter pr. fyldning [antal]	98
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Testede driftstimer	15000
Maksimal sluts kylstemperatur i °C	93
Miele Move	
Miele MOVE Connect (ekstra)	•
Styring	
Styringsvariant	M Touch Flex
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	19
Frie programpladser [antal]	10
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30

PLW 8683 [LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883920 / Materiale nummer: 12798730 /

Gammelt materiale nummer: 62868312NWE

Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)	•
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	74
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	670
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	740
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	83
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
Programmer	
Standard	•
Intensiv	•
Programmer	
Ekstra kort	•
Universal	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Injektor Plus	•
Pipetter	•
Kunststof	•
Olieprogram	•
Hygiejne 93/10	•
Pasteurisering	•
Skyl med koldt vand	•
Skyl med AD-vand	•

PLW 8683 [LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883920 / Materiale nummer: 12798730 /

Gammelt materiale nummer: 62868312NWE

Udstyr

1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel

•

1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel

•

Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstra)

•

Praktisk sugelanse DC10

•

Dampkondensator

•

Spuletryksovervågning

•

Instruktionssekvenser

•

Indvendig belysning

•

Interface til procesdokumentation (ekstra)

•

Flerkomponent-filtersystem

•

Varmepumpe med variabelt omdrejningstal

•

Direkte tilkobling til kurv/vogn

•

EcoDry

•

Saltbeholder i døren

•

Optisk interface til Miele Service

•

Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset
rengøringsbeholder

•

Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen

•

EasyLoad

•

Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål
(1.4301/304)

•

Omfattende tilbehør (ekstra)

•

Tilslutningsmuligheder

Wi-fi

•

Ethernet-port (option)

•

Eksternt doseringsmodul

•

Normer og godkendelser

VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)

•

IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•