

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med pumpe til AD-vand, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



- Kapacitet/fyldning, fx 128 laboratorieflasker
- Fleksibel og enkel – kurv/vogn/modul/indsats og EasyLoad-system
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Praktisk forbedret tørring – EcoDry
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.
- Cirkulationspumpe med varmelegeme og variabelt omdrejningstal

EAN: 4002516883937 / Materiale nummer: 12798740 /

Gammelt materiale nummer: 62868332NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Konstruktion	Fritstå., til underbyg., 60 cm
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Rustfrit stål
Kan underbygges	•
Låg	Rustfrit stål
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk døråbning	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til laboratorier	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]	64
Reagensglas pr. fyldning [antal]	196
Vials (hætteglas) pr. vask [antal]	196
Laboratorieflasker pr. fyldning [antal]	128
Pipetter pr. fyldning [antal]	98
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Q _{max} i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programtid i min.	19
Testede driftstimer	15000
Maksimal sluts skyltemperatur i °C	93
Miele Move	
Miele MOVE Connect (ekstra)	•
Styring	
Styringsvariant	M Touch Flex
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	19
Frie programpladser [antal]	10
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Elttilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med pumpe til AD-vand, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883937 / Materiale nummer: 12798740 /

Gammelt materiale nummer: 62868332NWE

Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
-------------------------------	------

Sikring i A	16
-------------	----

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal]	1
--------------------	---

Koldt vand til dampkondensator [antal]	1
--	---

Varmt vand [antal]	1
--------------------	---

Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
-------------------------------------	----------

Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
--------------------------------	-----

Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
---	-------

VEP – med pumpe til AD-vand [antal]	1
-------------------------------------	---

Afløbspumpe [DN]	22
------------------	----

Integreret afkalkningsanlæg	•
-----------------------------	---

Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
------------------------	-------------------

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
--------------------------------	-----

Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
---------------------------------	-----

Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
--------------------------------	-----

Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
---	-----

Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
--	-----

Nettovægt i kg	74
----------------	----

Emissionsværdier

Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
---------------------------	---------------------

Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
----------------------------------	------

Mål og vægt

Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
---------------------------------	-----

Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	670
---------------------------------	-----

Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	740
---------------------------------	-----

Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
--	-----

Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
---	-----

Bruttovægt i kg	83
-----------------	----

Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
--	------

Programmer

Standard	•
----------	---

Intensiv	•
----------	---

Programmer

Ekstra kort	•
-------------	---

Universal	•
-----------	---

Anorganica	•
------------	---

Organica	•
----------	---

Agar	•
------	---

Injektor Plus	•
---------------	---

Pipetter	•
----------	---

Kunststof	•
-----------	---

Olieprogram	•
-------------	---

Hygiejne 93/10	•
----------------	---

Pasteurisering	•
----------------	---

Skyl med koldt vand	•
---------------------	---

Skyl med AD-vand	•
------------------	---

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratorie-opvaskemaskine

med pumpe til AD-vand, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883937 / Materiale nummer: 12798740 /

Gammelt materiale nummer: 62868332NWE

Udstyr

1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel

•

1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel

•

Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstra)

•

Praktisk sugelanse DC10

•

Dampkondensator

•

Spuletryksovervågning

•

Instruktionssekvenser

•

Indvendig belysning

•

Interface til procesdokumentation (ekstra)

•

Flerkomponent-filtersystem

•

Varmepumpe med variabelt omdrejningstal

•

Direkte tilkobling til kurv/vogn

•

EcoDry

•

Saltbeholder i døren

•

Optisk interface til Miele Service

•

Laserteknologi muliggør spaltefrit svejset rengøringsbeholder

•

Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen

•

EasyLoad

•

Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4301/304)

•

Omfattende tilbehør (ekstra)

•

Tilslutningsmuligheder

Wi-fi

•

Ethernet-port (option)

•

Eksternt doseringsmodul

•

Normer og godkendelser

VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)

•

IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•