

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratorieopvaskemaskine med glasdør,
med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



- Kapacitet/fyldning, fx 128 laboratorieflasker
- Fleksibel og enkel – kurv/vogn/modul/indsats og EasyLoad-system
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Praktisk forbedret tørring – EcoDry
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.
- Cirkulationspumpe med varmelegeme og variabelt omdrejningstal

EAN: 4002516883944 / Materiale nummer: 12798750 /
Gammelt materiale nummer: 62868316NWE

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Konstruktion	Fritstå., til underbyg., 60 cm
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Rustfrit stål
Glasdør	•
Kan underbygges	•
Låg	Rustfrit stål
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk dørslås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•

Anvendelse

Egnet til laboratorier	•
------------------------	---

Kapacitet

Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]	64
Reagensglas pr. fyldning [antal]	196
Vials (hætteglas) pr. vask [antal]	196
Laboratorieflasker pr. fyldning [antal]	128
Pipetter pr. fyldning [antal]	98

Effektdata

Cirkulationspumpe, Q _{max} i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programtid i min.	19
Testede driftstimer	15000
Maksimal sluts skyltemperatur i °C	93

Miele Move

Miele MOVE Connect (ekstra)	•
-----------------------------	---

Styring

Styringsvariant	M Touch Flex
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	19
Frie programpladser [antal]	10
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•

Standard eltilslutning

Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90

Mulig spændingsvariant 1

Eltilslutning	AC 230V 50HZ
---------------	--------------

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratorieopvaskemaskine med glasdør,
med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883944 / Materiale nummer: 12798750 /
Gammelt materiale nummer: 62868316NWE

Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16

Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)	•
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system

Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	80

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40

Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	670
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	740
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220

Programmer	
Standard	•
Intensiv	•

Programmer	
Ekstra kort	•
Universal	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Injektor Plus	•
Pipetter	•
Kunststof	•
Olieprogram	•
Hygiejne 93/10	•
Pasteurisering	•
Skyl med koldt vand	•

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratorieopvaskemaskine med glasdør,
med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler og EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883944 / Materiale nummer: 12798750 /

Gammelt materiale nummer: 62868316NWE

Skyl med AD-vand

Udstyr	•
1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•
1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel	•
Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstraudstyr)	•
Praktisk sugelanse DC10	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Instruktionssekvenser	•
Indvendig belysning	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
EcoDry	•
Saltbeholder i bunden af rengøringsbeholderen	•
Optisk interface til Miele Service	•
Laserteknologi muliggør spaltefrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
EasyLoad	•
Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4301/304)	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Tilslutningsmuligheder	
Wi-fi	•
Ethernet-port (option)	•
Eksternt doseringsmodul	•
Normer og godkendelser	
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)	•
IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•