

PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratorie-opvaskemaskine

med flydende dosering, DryPlus, overvågning af ledningsevne og oliepakninger.



- Kapacitet/fyldning, fx 128 laboratoriefasker
- Fleksibel og enkel – kurv/vogn/modul/indsats og EasyLoad-system
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Sikkerhed gennem kontrol – spuletryk- og spulearmovervågning
- Effektiv varmluftstørring – DryPlus
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.

EAN: 4002516884415 / Materiale nummer: 12799650 /

Gammelt materiale nummer: 6286C318NWE

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, bredt, med låg
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Rustfrit stål
Låg	Uden låg
Kan underbygges	•
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk dørslås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•

Anvendelse

Egnet til laboratorier	•
------------------------	---

Kapacitet

Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]	64
Reagensglas pr. fyldning [antal]	196
Vials (hætteglas) pr. vask [antal]	196
Laboratoriefasker pr. fyldning [antal]	128
Pipetter pr. fyldning [antal]	98

Effektdata

Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programtid i min.	20
Testede driftstimer	15000
Maksimal slutsylstemperatur i °C	93

Miele Move

Miele MOVE Connect (ekstra)	•
-----------------------------	---

Styring

Styringsvariant	M Touch Flex
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	20
Frie programpladser [antal]	10
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•

Standard eltilslutning

Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90

Mulig spændingsvariant 1

Elttilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30

PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratorie-opvaskemaskine

med flydende dosering, DryPlus, overvågning af ledningsevne og oliepakninger.



EAN: 4002516884415 / Materiale nummer: 12799650 /

Gammelt materiale nummer: 6286C318NWE

Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)	•
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	820
Udvendigt mål, nettobredde i mm	898
Udvendigt mål, nettodybde i mm	700
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	94
Tørreaggregat	
Integreret tørreaggregat	•
Blæser i kW	0,30
Varmeelement i kW	2,20
Luftydelse i m³/h	60
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-120
HEPA-filterklasse	H14
Udskillelsesgrad, HEPA-filter (iht. DIN EN 1822) i %	99,99
Levetid, HEPA-filter i timer	200
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1095
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1200
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	800
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	127
Maksimal gulvbelastning i N/m²	1220
Programmer	
Standard	•
Intensiv	•
Programmer	
Ekstra kort	•
Universal	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•

PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratorie-opvaskemaskine

med flydende dosering, DryPlus, overvågning af ledningsevne og oliepakninger.



EAN: 4002516884415 / Materiale nummer: 12799650 /

Gammelt materiale nummer: 6286C318NWE

Injektor Plus	•
Pipetter	•
Kunststof	•
Olieprogram	•
Hygiejne 93/10	•
Pasteurisering	•
Skyl med koldt vand	•
Skyl med AD-vand	•
Udstyr	
1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•
1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel	•
Ekstra integreret doseringspumpe 5-10 l (ekstraudstyr)	•
Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstraudstyr)	•
Praktisk sugelanse DC5	•
Ekstra, integrerbare doseringspumper (ekstra)	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Spulearmsovervågning	•
Ledningsevнемåling	•
Instruktionsskvenser	•
Indvendig belysning af rengøringsbeholder	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
DryPlus	•
Saltbeholder i døren	•
Optisk interface til Miele Service	•
Indstillingsmulighed til proceskemikalier (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
EasyLoad	•
Olie- og fedtbestandige pakninger	•
Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4301/304)	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Tilslutningsmuligheder	
Wi-fi	•
Ethernet-port (option)	•
Normer og godkendelser	
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)	•
IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•