

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og varmlufttørring DryPlus.



- Kapacitet/fyldning, fx 44 hånd- og vinkelstykker el. 44 spytsugere
- Kapacitet/fyldning, fx 8 DIN-sikurve eller 48 GYN-spekula
- Sikkerhed gennem kontrol – spuletryk- og spulearmsovervågning
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Effektiv varmluftstørring – DryPlus
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.

EAN: 4002516884873 / Materiale nummer: 12800200 /
Gammelt materiale nummer: 62869206NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Rustfrit stål
Låg	Rustfrit stål
Kan underbygges	•
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til hospitaler	•
Egnet til tandlægepraksisser	•
Egnet til lægepraksisser	•
Egnet til ambulante OP-klinikker	•
Egnede til dyrlægepraksisser	•
Velegnet til fodplejeklinikker	•
Kapacitet	
DIN-siskåle pr. fyldning [antal]	8
GYN-spekula pr. fyldning [antal]	48
MIC-sæt pr. fyldning [antal]	1-2
Oftalmologi-sæt pr. fyldning [antal]	8
AN-sæt pr. fyldning [antal]	2-3
OP-sko pr. fyldning [antal]	28
Kirurgiske spytsugere pr. vask [antal]	44
Instrumenter med hulrum pr. fyldning [antal]	44
Hånd- og vinkelstykker pr. fyldning [antal]	44
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	40
Testede driftstimer	15000
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	19
Maksimal slutsylstemperatur i °C	93
Miele Move	
Miele MOVE Connect (ekstra)	•
Miele MOVE MedDent+ (ekstra)	•
Styring	
Styringsvariant	M Touch Flex
Godkendelse af vask direkte via displayet	•
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	24
Frie programpladser [antal]	5
AO-værdi-styring	•
Resttidsvisning	•

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og varmlufttørring DryPlus.



EAN: 4002516884873 / Materiale nummer: 12800200 /
Gammelt materiale nummer: 62869206NWE

Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)	•
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	81
Tørreaggregat	
Integreret tørreaggregat	•
Blæser i kW	0,30
Varmeelement i kW	2,20
Luftydelse i m ³ /h	60
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-120
HEPA-filterklasse	H13
Udskillelsesgrad, HEPA-filter (iht. DIN EN 1822) i %	99,95
Levetid, HEPA-filter i timer	200
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	670
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	740
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	523

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og varmlufttørring DryPlus.

EAN: 4002516884873 / Materiale nummer: 12800200 /

Gammelt materiale nummer: 62869206NWE

Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	90
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220

Programmer	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4si	•
Vario TD Instr 6si	•
Vario TD Instr 8si	•
Vario TD beholder	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH +	•
Vario TD ØNH Optik	•
Oftalmologi	•
Oftal-bakke A207	•
Sutteflasker	•
OP-sko	•
Rotationsgoods	•
Universal	•
Skyl med koldt vand	•
Udstyr	
1 dør-doseringsanlæg til afspændingsmiddel	•
1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•
Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstra-udstyr)	•
Praktisk sugelanse DC5	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Spulearmsovervågning	•
Instruktionssekvenser	•
Indvendig belysning af rengøringsbeholder	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
DryPlus	•
Saltbeholder i døren	•
Optisk interface til Miele Service	•
Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål (1.4301/304)	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•

PWD 8692 [DC5]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med dosering af flydende midler og varmlufttørring DryPlus.



EAN: 4002516884873 / Materiale nummer: 12800200 /

Gammelt materiale nummer: 62869206NWE

Tilslutningsmuligheder

Wi-fi

•

Ethernet-port (option)

•

Eksternt doseringsmodul

•

Normer og godkendelser

VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)

•

IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•

EU-medicinproduktklasse IIb

•